



DICROICA LED COLOR BLANCO 5000K GU5,3 12V 2W

Código Artículo	Cod Art	875102
tipo de led	led type (Brand)	
Wattios	Watts	2W
Voltios	Volts	12V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0.55
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	*****
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp corrent (mA)	303
Frecuencia de Red	Line Frequency	50/60Hz
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>40000
Casquillo	Base / Socket	GU5,3
∅	∅	50mm
Longitud	Length	48mm
Apertura de haz	Beam Angle	15°
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	SI/YES
Duración	Lifetime	10000 H.
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	2 KW 1000H
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	5000K
Cd	Cd	115
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	40
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	20lm/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	< 6 steps
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	>90%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance 2.000h	>95%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance 4.000h	>90%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance 6.000h	>85%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance 8.000h	>80%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	>70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-10 A 40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	NO
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	10
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	50
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389875102
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	

NO UTILIZAR CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO